

## PERMANENT-MAGNET-PRISMEN



SAV 242.25

einzel und paarweise, in gehärteter Ausführung

### Verwendung:


Positionieren

### Ausführung:

2 magnetische Kontaktflächen, welche gemeinsam ein- und ausgeschaltet werden (großes Prisma und gegenüberliegendes Prisma). Messfläche und Prisma gehärtet. Einzel (S) und paarweise (P) lieferbar. Holzaufbewahrungskasten SAV 539.04-HK4 gegen Aufpreis.

Rechtwinkligkeit: 0,004 mm  
Parallelität: 0,004 mm

Länge	Abmessungen in mm			Werkstück-durchmesser	Gewicht in kg
	Breite	Höhe			
80	67	96		6 - 66	2,85
100	70	96		6 - 70	3,8



### Bestellbeispiel:

Permanent-Magnet-Prisma SAV 242.25 - 100 - S  
Benennung SAV - Nr. - Länge - Stück oder Paar

## PERMANENT-MAGNET-PRISMEN



SAV 242.29

in abgedichteter Ausführung

### Ausführung:

3 magnetische Haftflächen (Oberseite mit Prisma und 2 Stirnflächen). Mit 2 gegenüberliegenden Schaltstellen, inkl. abnehmbarem Steckschlüssel. Haftstarker, schaltbarer Permanent-Magnet. 2 miteinander geschliffene Prismen. Vollkommen abgedichtet. Holzaufbewahrungskasten gegen Aufpreis lieferbar. Lieferung paarweise.



Länge	Abmessungen in mm			Werkstück-durchmesser	Nennhaftkraft in daN	Gewicht in kg	Holzkasten Best.Nr.
	Breite	Höhe	Breite Prisma				
70	40	50	36	50	15	1,0	SAV 539.01-HK1
100	50	80	60	80	20	2,3	SAV 539.02-HK2
150	50	100	90	125	23	4,5	SAV 539.05-HK5

### Bestellbeispiel:

Permanent-Magnet-Prisma SAV 242.29 - 100  
Benennung SAV - Nr. - Länge